



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M8



Beställningsdata

Ordernummer	370068 M8
GTIN	4059245001002
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

gängaM	M8
Utvändig-Ø D	28 mm
Utvändig diameter D ₁	23 mm
maximal belastning (statiskt)	90 kN

Datablad

Ø D ₃	11 mm
höjd H	21,5 mm
Produktslag	Pendelupplägg