

**Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	370069 M8
GTIN	4059245001057
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med spännare nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

maximal belastning (statiskt)	90 kN
Utvändig diameter D_1	23 mm
gängaM	M8
Utvändig- \emptyset D	28 mm

Datablad

Ø D ₃	11 mm
höjd H	21,5 mm
Produktslag	Pendelupplägg