

**Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	370068 M12
GTIN	4059245001026
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter D ₁	35 mm
gängaM	M12
maximal belastning (statiskt)	220 kN
Utvändig-Ø D	40 mm

Datablad

höjd H	32 mm
Ø D ₃	16 mm
Produktslag	Pendelupplägg