

**Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	370069 M10
GTIN	4059245001064
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

**Användningsdata:**

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

**OBS!:**

Kan kombineras med spännare nr 370073 och 370074.

**Teknisk beskrivning**

maximal belastning (statiskt)	140 kN
Utvändig diameter $D_1$	29 mm
Utvändig- $\emptyset$ D	34 mm
gängaM	M10

## Datablad

Ø D <sub>3</sub>	13 mm
höjd H	27 mm
Produktslag	Pendelupplägg