

**Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	370069 M12
GTIN	4059245001071
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med spännare nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter D_1	35 mm
Utvändig- \emptyset D	40 mm
gängaM	M12
maximal belastning (statiskt)	220 kN

Datablad

höjd H	32 mm
Ø D ₃	16 mm
Produktslag	Pendelupplägg