

**Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	370069 M6
GTIN	4059245001040
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med spännare nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

gängaM	M6
Utvändig diameter D_1	18 mm
Utvändig- \emptyset D	22 mm
maximal belastning (statiskt)	50 kN

Datablad

höjd H	16,5 mm
Ø D ₃	8 mm
Produktslag	Pendelupplägg