

**Spännkrok cylindrisk, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	370076 1
GTIN	4059245030828
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

Helt i seghärdat stål och brunerad.
Skruvhuvudet ligger på spännkroken under montage.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För installation i enskilda spännanordningar.

Specialtillbehör:

Fjädrar och cylinderskruvar på begäran

Teknisk beskrivning

Höjd H_2	10 mm
F_{max}	4,8 kN
H_1	42 mm
$\emptyset D$	16 mm

Datablad

Ø D ₃	6,5 mm
B	11 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø D ₁	10 mm
Produktslag	Spännkrokar