



## Spännkrok cylindrisk, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	370076 3
GTIN	4059245030842
Artikelklass	37K

### Beskrivning

**Utförande:**

Helt i seghärdat stål och brunerad.  
Skruvhuvudet ligger på spännkroken under montage.

**Användningsdata:**

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.  
För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.  
För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.  
För installation i enskilda spännanordningar.

**Specialtillbehör:**

Fjädrar och cylinderskruvar på begäran

### Teknisk beskrivning

Höjd $H_2$	16 mm
$H_1$	66 mm
$F_{max.}$	13,9 kN
$\varnothing D_2$	18 mm

## Datablad

B	17 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D	25 mm
Produktslag	Spännkrokar