



Spännkrok cylindrisk, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	370075 4
GTIN	4059245030866
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Med försänkt skruv.

Skruvhuvud försänkt i spännkroken.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För installation i enskilda spännanordningar.

Specialtillbehör:

Fjädrar och cylinderskruvar på begäran

Teknisk beskrivning

Höjd H_2	20 mm
H_1	83 mm
F_{max}	20,2 kN

Datablad

Ø D ₃	12,5 mm
Ø D ₁	17 mm
Ø D	32 mm
B	20 mm
Ø D ₂	20 mm
Produktslag	Spännkrokar