



Spännkrok cylindrisk, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	370076 2
GTIN	4059245030835
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Skruvhuvudet ligger på spännkroken under montage.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För installation i enskilda spännanordningar.

Specialtillbehör:

Fjädrar och cylinderskruvar på begäran

Teknisk beskrivning

F_{max}	8,8 kN
H_1	52 mm
Höjd H_2	12 mm
B	15 mm

Datablad

Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø D	20 mm
Ø D ₃	8,5 mm
Produktslag	Spännkrokar