

**XDLW...SR-S, SC6525, Vändskärsstorlek: 06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221926 06
GTIN	2050001742551
Artikelklass	28E

**Beskrivning****Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	06
Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	XPLW060308-SR-D
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,37 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	SC6525
Skärmaterial	VHM
Matning $f_z$ per tand	0,2 - 3 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	155 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		