

**Garant****Feedking högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

**Dynamiskt** verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den **självstabiliserande vändskärsfickan**. **Optimerad geometri** för reducerad skärkraft, vilket ger **mindre belastning på huvudspindeln**.

**Fördel:**

Mycket ekonomisk tack vare **synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär**.

**OBS!:**

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	42 mm
Skruvsats förvändskär	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø $D_1$ h6	17 mm
Fästgंगा M	M16
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1,15 mm
Skär-Ø $D_c$	35 mm
Passande vändskär	XD.. 09T308
Ø $D_2$	28,7 mm

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	18,5 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	54 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1,15 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	0,93 grad
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serie	FeedKing
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219933
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP