

**Garant****Feedking högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212905 25/2
GTIN	4045197320865
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

**Dynamiskt** verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den **självstabiliserande vändskärsfickan**. **Optimerad geometri** för reducerad skärkraft, vilket ger **mindre belastning på huvudspindeln**.

**Fördel:**

Mycket ekonomisk tack vare **synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär**.

**OBS!:**

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	1,15 mm
Fästgंगा M	M12
Passande vändskär	XD.. 09T308

totallängd $L_{tot}$	35 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	8,5 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	34 mm
spiralfräsning $a_p$	1,15 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	2,02 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	48 mm
Serie	FeedKing
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219933