

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	222807 ST1400
GTIN	4960664671205
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	0,2 – 0,65 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNMU 1205 ANER-GH
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		