

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 200/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

Spännskruv för underläggsplatta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Vändskärsskruv	229700
max. utvärdig diameter $D_{max}$	213 mm
Passande vändskär	PN.. 1205
FästhålsØ	60 mm
Skär-Ø $D_c$	200 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm

Underläggsplatta	229750
totallängd $L_{tot}$	63 mm
Antal skär Z	10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229702
Spännskruv	229700
Underläggsplatta	229750