

Garant**Feedking högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212905 25/3
GTIN	4045197320872
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den **självstabiliserande vändskärsfickan**. **Optimerad geometri** för reducerad skärkraft, vilket ger **mindre belastning på huvudspindeln**.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare **synnerligen stabila, fyrskäriga** vändskär.

OBS!:

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XD..070308
totallängd L_{tot}	35 mm
Ø D_2	20,7 mm
Fästgंगा M	M12
Skruvsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_3	12 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,85 mm

Skär-Ø D_c	25 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	11 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	37 mm
spiralfräsning a_p	0,85 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,56 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
Serie	FeedKing
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219810