

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1525, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	222822 UNI
GTIN	4960664671229
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat utförande. För markant högre ytkvalitet.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNEU 1205 ANER-GL
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		