

**Garant****Feedking högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212910 32/5
GTIN	4045197549761
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

**Dynamiskt** verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den **självstabiliserande vändskärsfickan**. **Optimerad geometri** för reducerad skärkraft, vilket ger **mindre belastning på huvudspindeln**.

**Fördel:**

Mycket ekonomisk tack vare **synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär**.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

**Teknisk beskrivning**

total längd $L_{tot}$	40 mm
Passande vändskär	XD..070308
Skruvsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø $D_3$	19 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	0,85 mm
FästhålsØ	16 mm

Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	51 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
spiralfräsning $a_p$	0,85 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	18 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,95 grad
Serie	FeedKing
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskrusats 10 delar	219810
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP