

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1225, Typ: ST1400****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 222811 ST1400 |
| GTIN         | 4960664602643 |
| Artikelklass | 25A           |

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | ST1400                |
| Matning $f_z$ per tand | 0,2 – 0,65 mm         |
| Antal byten/skär       | 10                    |
| ISO-kod vändskär       | PNMU 1205 ANER-GH     |
| Sort                   | PR1225                |
| Skärmaterial           | VHM                   |
| Produktslag            | Vändskär för fräsning |

**Användardata**

|                               | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 200 m/min            | P              |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 180 m/min            | P              |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 180 m/min            | P              |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 140 m/min            | P              |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 140 m/min            | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 150 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 140 m/min            | M              |
| Uni                           | lämplig           |                      |                |
| vått maximal                  | mindre lämplig    |                      |                |
| vått minimal                  | mindre lämplig    |                      |                |
| torrt                         | lämplig           |                      |                |
| Luft                          | lämplig           |                      |                |