

**PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	222825 ST1400
GTIN	4960664671243
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

WIPER vändskär för bästa ytkvalitet. Endast 1 Wiper-vändskär per bestyckning. **Observera korrekt montering!**

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNEU 1205 ANER
Sort	TN100M
Skärmaterial	Cermet
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		