

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäregegar Z: 250/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	229750
Passande vändskär	PN.. 1205
FästhålsØ	60 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
Vändskärsskruv	229700
Skär-Ø D_c	250 mm
max. utvärdig diameter D_{max}	263 mm

Spännskruv för underläggsplatta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Antal skär Z	12
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Underläggsplatta	229750
Spännskruv	229702
Spännskruv	229700