

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 250/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	60 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm
Vändskärsskruv	229700
max. utvändig diameter D_{max}	263 mm
Skär-Ø D_c	250 mm
Passande vändskär	PN.. 1205

Antal skär Z	16
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------