

Garant**Vändskärsborr kombiskaft, 3×D, Ø DC: 24,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232300 24,5
GTIN	4045197346025
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:****God stabilitet och mycket hög processäkerhet.****Användningsdata:****För fast och roterande användning.**

För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).

Även lämpliga för maskiner med låg spindel-effekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och flerooperationsmaskiner (MTM).

Med vändskär nr 232400–232780.

Passar till:

Vändskär WOEX 040304.

OBS!:**OBS!**

En skiva faller av när borret går igenom materialet.

Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.

Vidta skyddsåtgärder.

Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).

Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under "Formulär".

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	25 mm
Skrivsats förvändskär	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	75 mm

ISO-kod vändskär	WOEX 040304
Skaftlängd L_s	56 mm
Nominell $\varnothing D$	24,5
totallängd L	155 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,5 mm
Utkragningslängd L_A	99 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239700 6IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0