



Lyftmagnet LM, maximal bärförmåga (plan): 250kg



Beställningsdata

Ordernummer	085992 250
GTIN	
Artikelklass	08P

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Robust och kompakt lyftmagnet med låg totalvikt och säkerhetslåsmekanism. Ergonomisk spännarm som ger en lätt omkoppling av magneten.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085992; 085995) resp. tunna, plana material (nr 085985).

För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

maximal \varnothing rund: 300 mm

maximal längd platt: 1500 mm

minimal väggjocklek platt: 25 mm

minimal väggjocklek rund: 17 mm

dim A: 165 mm

dim B: 200 mm

Teknisk beskrivning

maximal \varnothing rund	300 mm
dim B	200 mm

maximal längd platt	1500 mm
dim A	165 mm
minimal väggjocklek rund	17 mm
dim G	40 mm
dim C	90 mm
maximal bärförmåga rund	100 kg
maximal bärförmåga platt	250 kg
minimal väggjocklek platt	25 mm
dim D	72 mm
vikt	8,5 kg
dim F	210 mm
dim E	76 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet