

Garant**Vändskärsborr kombiskaft, 2×D, Ø DC: 19mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 232298 19 |
| GTIN | 4045197676917 |
| Artikelklass | 21S |

Beskrivning**Utförande:****God stabilitet och mycket hög processäkerhet.****Användningsdata:****För fast och roterande användning.**

För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).

Även lämpliga för maskiner med låg spindel-effekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Med vändskär nr 232400–232780.

Passar till:

Vändskär WOEX 030204.

OBS!:**OBS!**

En skiva faller av när borret går igenom materialet.

Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.

Vidta skyddsåtgärder.

Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).

Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under "Formulär".

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Effektiv längd L ₁ | 38 mm |
| Skruvsats för vändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) |
| Antal skär Z | 1 |
| ISO-kod vändskär | WOEX 030204 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Skaftdiameter D_s | 20 mm |
| Skaftlängd L_s | 50 mm |
| Nominell $\varnothing D$ | 19 |
| för tumdiameter | 3/4 tum |
| totallängd L | 112 mm |
| Högsta justeringsgränsvärde V_{max} | 0,25 mm |
| Utkragningslängd L_A | 62 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | $2 \times D$ |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Borranvändning | Centrumborr |
| Borranvändning | snedställd borrstart |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | Urgörpning |
| Borranvändning | Snedställt borrutlopp |
| Borranvändning | sned förborring |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | MTC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 6IP | 239700 6IP |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |