

**EFFBE****Uppställningselement med höjdtjämnung LM, maximal bärförmåga: 480kg****Beställningsdata**

Ordernummer	086002 480
GTIN	4045197349422
Artikelklass	08Y

**Beskrivning****Utförande:**

Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrjud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.

Uppställningselement av elastomer/metall i kompakt utförandemed integrerat nivåinställningssystem via central ställskruv.

**Användningsdata:**

För uppställning av maskiner utan golvförankring.

**OBS!:**

För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan. Luftfjäderelement finns i vår onlineshop under nr 086003 storlek SLM1 – SLM12.

**Teknisk beskrivning**

maximal bärförmåga pressar	450 kg
tillåten statisk maximilast	600 daN
maximal bärförmåga svarv- och planslipmaskiner	220 kg

maximalt nivelleringsområde (höjdtjämnning Ni)	15 mm
maximal bärförmåga fräsmaskiner	300 kg
maximal bärförmåga	480 kg
gäng-Ø G	M10
Ø D	80 mm
skruvlängd S	80 mm
höjd H	25 mm
Produktslag	Antivibration uppställningselement