

**Garant****Feedking högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212910 52/5
GTIN	4045197321022
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

**Dynamiskt** verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den **självstabiliserande vändskärsfickan**. **Optimerad geometri** för reducerad skärkraft, vilket ger **mindre belastning på huvudspindeln**.

**Fördel:**

Mycket ekonomisk tack vare **synnerligen stabila, fyrskäriga** vändskär.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	22 mm
Skruvsats för vändskär	219933 (15IP; 3,8 Nm)
total längd L <sub>tot</sub>	40 mm
Passande vändskär	XD.. 09T308
Ø D <sub>3</sub>	36 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,15 mm
Skär- $\emptyset D_c$	52 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning $\emptyset D_{\min}$	88 mm
spiralfräsning $\emptyset D_{\max}$	102 mm
spiralfräsning $a_p$	1,15 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	35,5 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,48 grad
Serie	FeedKing
Inställningsvinkel $\kappa$	9 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219933
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP