

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 100/6
GTIN	4960664532988
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
FästhålsØ	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	12 mm
max. utvändig diameter D_{max}	107 mm
Skär-Ø D_c	100 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
Antal skär Z	6
Skafutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229703
------------	--------