

Garant**Vändskärsborr kombiskaft Skaft-Ø 20 mm, 3×D, Ø DC m7: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232302 17,5
GTIN	4045197351746
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:****God stabilitet och mycket hög processäkerhet.**Med **skaft-Ø 20 mm**, särskilt passande för **verktyg med drivning** (se grupp 31).**Användningsdata:****För fast och roterande användning.**

För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).

Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens svarv- och fleroptionsmaskiner (**MTM**).

Med vändskär nr 232400–232780.

Passar till:

Vändskär WOEX 030204.

OBS!:**Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).**

Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under "Formulär".

OBS!

En skiva faller av när borret går igenom materialet.

Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.

Vidta skyddsåtgärder.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Skruvsats för vändskär	239700 6IP (0,6 Nm)
Antal skär Z	1

Effektiv längd L_1	54 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Skaftlängd L_s	50 mm
Nominell $\varnothing D$	17.5
totallängd L	128 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,5 mm
Utkragningslängd L_A	78 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP	239700 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6