

**Garant****XDLW 09T308 ER, HB7720, Typ: HART**

## Beställningsdata

Ordernummer	212954 HART
GTIN	4045197581686
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	XDLW 09T308 ER
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,99 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,15 mm
Matning $f_z$ per tand	0,43 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 50 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	50 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		