


**Garant****XDLW 09T308 TN, HB7705, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212955 HART
GTIN	4045197321268
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Matning  $f_z$  per tand: 0,43 mm

ISO-kod vändskär: XDLW 09T308 TN

Typ: HÅRD

Hörnradi: 0,8 mm

Programmeringsradi vid  $a_{p \max}$ : 1,99 mm**Teknisk beskrivning**

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	XDLW 09T308 TN
Programmeringsradi vid $a_{p \max}$	1,99 mm
Hörnradi	0,8 mm
Sort	HB7705
Skärmaterial	VHM

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,15 mm
Matning $f_z$ per tand	0,43 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning