

**Garant****Vändskärsborr kombiskaft Skaft-Ø 20 mm, 3×D, Ø DC m7: 18,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232302 18,5
GTIN	4045197351760
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:****God stabilitet och mycket hög processäkerhet.**Med **skaft-Ø 20 mm**, särskilt passande för **verktyg med drivning** (se grupp 31).**Användningsdata:****För fast och roterande användning.**

För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).

**Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt.** Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens svarv- och fleroptionsmaskiner (**MTM**).

Med vändskär nr 232400–232780.

**Passar till:**

Vändskär WOEX 030204.

**OBS!:****Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).**

Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under "Formulär".

**OBS!**

En skiva faller av när borret går igenom materialet.

Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.

Vidta skyddsåtgärder.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	57 mm
Skruvsats för vändskär	239700 6IP (0,6 Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm

ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Antal skär Z	1
Skaftlängd $L_s$	50 mm
Nominell $\varnothing$ D	18,5
totallängd L	131 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,5 mm
Utkragningslängd $L_A$	81 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Ugröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP	239700 6IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6