

**Garant**
**Planfräs 43° Octo, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/5mm**

**Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 213300 40/5   |
| GTIN         | 4045197130990 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning**
**Utförande:**

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

**Användningsdata:**

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

**OBS!:**

För att alla **8 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**.

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**),

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| max. utvärdig diameter $D_{\max}$ | 49 mm       |
| Skär-Ø $D_c$                      | 40 mm       |
| totallängd $L_{\text{tot}}$       | 40 mm       |
| Passande vändskär                 | OF.. 050405 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| FästhålsØ             | 16 mm                 |
| Antal skär Z          | 5                     |
| Inställningsvinkel κ  | 43 grad               |
| Skaftutförande        | med hål               |
| Inställningsvinkel κ  | 43 grad               |
| Fräsanvändning        | Ramping               |
| Skärindelning         | Oregelbunden          |
| Invändig              | ja                    |
| Verktygsbyte          | PowerCard             |
| Produktslag           | Planfräs              |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm         | 211750 3,8  |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Vändskärsskruvsats 10 delar   | 219808      |