

Garant**Vändskärsborr kombiskaft Skaft-Ø 20 mm, 3×D, Ø DC m7: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232302 24
GTIN	4045197351845
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:****God stabilitet och mycket hög processäkerhet.**Med **skaft-Ø 20 mm**, särskilt passande för **verktyg med drivning** (se grupp 31).**Användningsdata:****För fast och roterande användning.**

För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).

Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens svarv- och fleroptionsmaskiner (**MTM**).

Med vändskär nr 232400–232780.

Passar till:

Vändskär WOEX 040304.

OBS!:**Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).**

Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under "Formulär".

OBS!

En skiva faller av när borret går igenom materialet.

Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.

Vidta skyddsåtgärder.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	20 mm

Effektiv längd L_1	72 mm
ISO-kod vändskär	WOEX 040304
Skaftlängd L_s	50 mm
Nominell \varnothing D	24
totallängd L	146 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,5 mm
Utkragningslängd L_A	96 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Ugröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239700 6IP1