

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 250/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 250/12
GTIN	4960664533138
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbräsning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

max. utväändig diameter D_{max}	257 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	12 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
FästhålsØ	60 mm
Skruvför kassett	229704
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
Skär-Ø D_c	250 mm
Kassett	229765
totallängd L_{tot}	60 mm

Antal skär Z	12
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229704
Spännskruv	229703
Kassett	229765