

Garant**Vändskärsborr kombiskaft, 4×D, Ø DC: 23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232310 23
GTIN	4045197552877
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:****God stabilitet och mycket hög processäkerhet.****Användningsdata:****För fast och roterande användning.**

För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).

Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (**MTM**).

Med vändskär nr 232400–232780.

Passar till:

Vändskär WOEX 040304.

OBS!:**OBS!**

En skiva faller av när borret går igenom materialet.

Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.

Vidta skyddsåtgärder.

Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).

Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under "Formulär".

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	25 mm
ISO-kod vändskär	WOEX 040304
Skruvsats för vändskär	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skär Z	1

Effektiv längd L_1	92 mm
Skaftlängd L_s	56 mm
Nominell $\varnothing D$	23
för tumdiameter	29/32 tum
totallängd L	172 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,5 mm
Utkragningslängd L_A	116 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Urgroening
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239700 6IP1