

Garant**Vändskärsborr kombiskaft, 4×D, Ø DC: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232310 14
GTIN	4045197551276
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.

Användningsdata:

För fast och roterande användning.

För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).

Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (**MTM**).

Med vändskär nr 232400–232780.

Passar till:

Vändskär WOEX 030204.

OBS!:**OBS!**

En skiva faller av när borret går igenom materialet.

Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.

Vidta skyddsåtgärder.

Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).

Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under "Formulär".

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Skruvsats förvändskär	239700 6IP (0,6 Nm)
Skaftdiameter D _s	20 mm
ISO-kod vändskär	WOEX 030204

Effektiv längd L_1	56 mm
Skaftlängd L_s	50 mm
Nominell $\varnothing D$	14
totallängd L	130 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,5 mm
Utkragningslängd L_A	80 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP	239700 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP