

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 16/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:****4 skäreggar.** Utan invändig kylning.**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	10
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	10 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Utkragningslängd L_1	23 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Passande vändskär	LOMU..
Antal skär Z	2
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229713