

Garant**WOEX 06T304 E, HB7640, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	232780 INOX
GTIN	4045197346704
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,12 mm/v
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	WOEX 06T304 E
Sort	HB7640
Skärmaterial	VHM
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		