

**Garant****WOEX 05T304 E, HB7640, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	232680 INOX
GTIN	4045197346612
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

## Teknisk beskrivning

Matning f	0,12 mm/v
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304 E
Sort	HB7640
Skärmaterial	VHM
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskär för borring

## Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		