


**Garant****WOEX 05T304 E, HB7635, Typ: ST500**

### Beställningsdata

Ordernummer	232640 ST500
GTIN	4045197346575
Artikelklass	21E

### Beskrivning

**Passar till:**

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

**OBS!:****Bör ej användas som centrumskär!**

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,12 mm/v
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304 E
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		