

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/5Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	10 mm
totallängd L_{tot}	150 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	LOMU..
Utkragningslängd L_1	50 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Vändskärsstorlek	10
Skär-Ø D_c	40 mm
Antal skär Z	5
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229713