

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Artikelklass	250

Beskrivning

**Utförande:
4 skäreppor.**

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	LOMU..
FästhålsØ	22 mm
Vändskärsstorlek	10
Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------