

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Artikelklass	250

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**4 skäreggar.**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	15
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Passande vändskär	LOMU..
Vändskärsskruv	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	32 mm
totallängd $L_{tot}$	120 mm
Antal skär Z	2
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv

229714