

Yale

Spaklyftblock med rundstålkätting, lyftförmåga: 0,8t



Beställningsdata

Ordernummer	086015 0,8
GTIN	4053981776941
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Verktyg med **hus av stålplåt**, extremt låg vikt, som standard **kedjefrikoppling, lågt utförande, vridbar**, lagrade, smidda krokar. Universalverktyg modell "PT".

Användningsdata:

Mångsidigt användbart universalverktyg även för krävande förhållanden.

OBS!:

Enligt funktionsprincipen för **gänglasttryckbromsar** skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.

Den automatiska **kedjefrikopplingen** möjliggör **snabbt anslag** av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs **lasttryckbromsen** åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.

Slirkopplingen (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

Teknisk beskrivning

minimal längd mellan krokarna	290 mm
-------------------------------	--------

normal lyfthöjd	1,5 m
Bärförmåga t	0,8 t
Kåpa material	Stål
lyftförmåga	800 kg
antal kedjesträngar	1
lyftkraft vid nominell last	26 daN
Kedjefrikoppling	ja
vikt	5,5 kg
Produktslag	Spaklyftblock / Kättinglyftblock