

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreppor.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	50 mm
Passande vändskär	LOMU..
Vändskärsskruv	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vändskärsstorlek	15
maximalt sågdjup a _{p max}	15 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229714
------------	--------