

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 100/9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 100/9
GTIN	4960664647767
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	8 mm
Skär-Ø $D_c$	100 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
totallängd $L_{\text{tot}}$	50 mm
FästhålsØ	32 mm
Vändskärsskruv	229701 (T15; 3,5 Nm)
Antal skär Z	9

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229701
------------	--------