

**Garant**

**TwinCut planfräs 45° normal delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
63/5mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	213415 63/5
GTIN	4045197605498
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Från Ø 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

**Användningsdata:**

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

**Reservdel:**

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**. ON.U och SN.U får inte blandas.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Spännskruv för underläggsplatta	219899
Underläggsplatta	219897

Total längd $L_{tot}$ för SN.U-platter	40 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$ för ON.U-platter	74,8 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$ för SN.U-platter	78,2 mm
FästhålsØ	22 mm
Skruvsats förvändskär	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	SN.U
Passande vändskär	ON.U
Total längd $L_{tot}$ för ON.U-platter	38,3 mm
Antal skär Z	5
Serie	TwinCut
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Underläggsplatta	219897
Spännskruv	219899
Skruvsats förvändskär 10 delar	219898
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP