


Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/2Lmm

Beställningsdata

Ordernummer	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	130 mm
Vändskärsskruv	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Vändskärsstorlek	15
Utkragningslängd L_1	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	15 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Passande vändskär	LOMU..
Antal skär Z	2
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229714