

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 63/5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 225210 63/5 |
| GTIN | 4960664648696 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning

**Utförande:
4 skäreggar.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Passande vändskär | LOMU.. |
| Vändskärsskruv | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| FästhålsØ | 22 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$ | 15 mm |
| Vändskärsstorlek | 15 |
| Skär-Ø D_c | 63 mm |
| totallängd L_{tot} | 40 mm |
| Antal skär Z | 5 |
| Skaftutförande | med hål |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |

| | |
|----------------|----------|
| Fräsanvändning | Ramping |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229714 |
|------------|--------|